


## Maintenance Kit MK 10-30



## Maintenance Kit MK 10-30

### Uniwersalny zestaw narzędzi do szybkiego i łatwego montażu i demontażu łożysk

Simatec w zestawie narzędziowym MK 10-30, proponuje nowe narzędzia, stworzone z myślą o użytkownikach małych łożysk, takich jak: warsztaty samochodowe, działy utrzymania ruchu oraz serwisy silników elektrycznych. Zestaw narzędziowy MK 10-30 składa się z 50 części. Umożliwia szybki, precyzyjny i bezpieczny montaż i demontaż większości popularnych łożysk ze średnicą wewnętrzną od 10 do 30 mm. Zestaw zawiera wielofunkcyjne narzędzie nabijające z pierścieniami udarowymi i tulejami, które służy do montażu łożysk, ale również piast, pierścieni uszczelniających, kół pasowych lub innych podobnych elementów. Zestaw zawiera trójramienny ściągacz do demontażu łożysk. Dzięki dołączonym pięciu zestawom ramion ściągacza może być zastosowany do łożysk o średnicy wewnętrznej do 85 mm. Ściągacz do łożysk służy do demontażu łożysk kulkowych zwykłych z pasowaniem ciasnym na obu pierścieniach lub tylko w obudowie. Wszystkie części są poręcznie ułożone w walizce. W walizce znajduje się również tabela doboru odpowiedniego ściągacza do łożysk kulkowych oraz instrukcja obrazkowa.







### Korzyści wynikające ze stosowania narzędzi demontażowych

- Siła przekazywana na łożysko poprzez ramiona ściągacza z zawiasami
- Łatwy w użyciu dzięki elastycznemu pierścieniowi ustalającemu, który utrzymuje ramiona ściągacza w odpowiedniej pozycji
- Każde ramię ściągacza wyraźnie oznaczone rozmiarem
- Ramiona ściągacza wykonane z najwyższej jakości stali

### Korzyści wynikające ze stosowania nabijaków

- Skutecznie zapobiegają uszkodzeniom łożysk na skutek uderzeń
- Pierścienie udarowe są wykonane z bardzo odpornej na uderzenia żywicy acetalowej, w rezultacie posiadają dużą wytrzymałość mechaniczną
- Młotek tłumiący uderzenia z powierzchnią pokrytą nylonem oraz trzonkiem wykonanym z włókna szklanego zapewniający ergonomiczne i bezpieczne trzymanie

Tabela doboru MK 10-30

					
6000 6200 6300	M12 M12 M12	A1 A1 A3	1 1 1	A10/26 A10/30 A10/35	A
6001 6201 6301	M12 M12 M12	A1 A2 A3	2 2 2	A12/28 A12/32 A12/37	
6002 6202 6302	M12 M12 M12	A1 A2 A3	3 3 3	A15/32 A15/35 A15/42	
6003 6203 6303 6403	M12 M12 M16 M16	A1 A2 A4 A5	4 4 4 4	A17/35 A17/40 A17/47 B20/52	
6004 6204 6304	M12 M12 M16	A2 A3 A4	5 5 5	B20/42 B20/47 B20/52	
63/22 6005 6205 6305	M16 M12 M12 M16	A4 A2 A3 A5	6 6 6 6	B25/52 B25/47 B25/52 B25/62	
63/28 6006 6206 6306	M16 M12 M16 M16	A5 A2 A4 A5	7 7 7 7	B30/62 B30/55 B30/62 B30/72	
6007 6207 6307	M12 M16 M16	A3 A5 A5			
6008 6208	M12 M16	A3 A5			
6009 6209	M12 M16	A3 A5			
6010 6210	M12 M16	A3 A3			
6011 6211	M16 M16	A4 A5			
6012	M16	A4			
6013	M16	A4			
6014	M16	A5			
6015	M16	A5			
6016	M16	A5			
6017	M16	A5			

A

B

